

RIC speakers per merk en type

Merk	S-receiver (45 dB)	M-receiver (55 dB)	P-receiver (65 dB)	Filter	Massief	Schaaltje*	Deep-Fit	Opmerkingen
GN Resound Rie LP/MP/HP, Beltone Rie LP/MP/HP (SF2B)				CeruStop	Optie	✓	✓	Surefit 2b.
GN Resound SF2C LP/MP/HP				ProWax	✗	✓	✓	Surefit 2c.
GN Resound Rie LP/MP/HP (SF3)				ProWax	✗	✓	✓	Surefit 3.
GN Resound M + Rie (SF3)				ProWax	✗	✓	✓	Surefit 3.
Signia mini 2.0, Audioservice, Rexton				Quick Guard	Optie	✓	✓	Dezelfde aansluiting als RIC2, past ook in het schaalte van RIC2.
Signia mini 3.0, Audioservice, Rexton				NanoCare	Optie	✓	✓	
Oticon MiniFit, Sonic, Cochlear Nucleus 7	 60 dB	 85 dB	 100 dB	ProWax	✗	✓	✓	
Phonak SDS 4.0, Unitron SDS 4.0				CeruStop	✗	✓	✓	Marvel, Paradise
Phonak SDS 3.0, Unitron 2				CeruStop	Optie	✓	✓	Phonak receiver met knik (standaard).
Widex Easywear				NanoCare	Optie	✓	✓	Bevestigingsring in RIC.
Widex V2				NanoCare	Optie	✓	✓	
Starkey				CeruStop	✗	✓	✓	
SeboTek				HF3	✓	✗	✗	Klemming in stukje.

* Bikini RIC is mogelijk bij alle schaaltes.